

Garant**Cărucior pentru transport cu roți din PU, Lățime utilă mm / model: 627/B****Date comandă**

Numărul de comandă	970011 627/B
GTIN	4062406163150
Clasa articolului	91L

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Șasiu stabil cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj (fixabile) sprijinite pe rulmenți (Ø 160 mm). Montanții sunt îmbinați numai prin formă cu șasiul și mânerul de împingere. Pereți laterali perforați la intervale de 25 mm, pentru montarea șinelor-suport și a truselor de scule.

Livrare:

Cărucior pentru transport cu 2 pereți laterali, cu mâner de împingere și cu roți de PU.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, pereți laterali antracit RAL 7016 **acoperiți cu strat de vopsea pulbere.**

Notă:

Șinele-suport potrivite pentru truse de scule GARANT Tool-UNIT se găsesc la Cod 970110, GARANT Tool-UNIT la Cod 971000. Suporturile de scule potrivite se găsesc la Cod 970125 resp. Cod 970130.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 925 mm

Lățimea suprafeței de bază: 675 mm

Adâncimea suprafeței de bază: 1100 mm

Lățime utilă: 627 mm

Număr de șine-suport (1 nivel): 4

Număr de suporturi de scule (1 nivel): 7

Descriere tehnică

Adâncime	1100 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Număr de suporturi de scule (1 nivel)	7
Model	B
Lățime utilă	627 mm
Capacitate portantă maximă	400 kg
Materialul roții	PU
Lățime	675 mm
Număr de șine-suport (1 nivel)	4
Ø roții	160 mm
Înălțime	925 mm
Lățimea suprafeței de bază	675 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Adâncimea suprafeței de bază	1100 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Cărucior scule CNC

Accesorii

Tavă cu capac pentru cărucior de scule Lățime 627 mm	970175 627
Tavă pentru cărucior de scule Lățime 627 mm	970170 627