

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit pe dreapta, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/12HPmm****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 320315 40/12HP |
| GTIN               | 2050002039810  |
| Clasa articolului  | 36D            |

**Descriere****Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

|  |             |
|--|-------------|
| Lungime activă dimensiune A                    | 50 mm       |
| Ø minim al găurii prelabile D <sub>1</sub> min | 50 mm       |
| Ø cozii  | 40 mm       |
| Mărimea plăcuței                               | 12          |
| Piese de schimb                                | P01         |
| Plăcuță amovibilă compatibilă                  | CN.. 1204.. |
| Distanță între vârfurile axelor f              | 27 mm       |
| Lungimea totală                                | 74 mm       |
| Suport   | PSC         |
| Tip de utilizare                               | pe dreapta  |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Normă pentru suport | ISO 26623-1       |
| Răcire interioară   | da                |
| Tip produs          | Cuțit de strunjit |

## Accesorii

|   |            |
|---|------------|
| Șurub de strângere nr. 3 Tip D07            | 320611 D07 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P06        | 320612 P06 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P05                 | 320618 P05 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P06                 | 320618 P06 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P02        | 320612 P02 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P04        | 320612 P04 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P01            | 320611 P01 |
| Duză de răcire ultraperformantă (HP) Tip 63 | 320001 63  |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P01          | 320610 P01 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P04          | 320610 P04 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P04                 | 320618 P04 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P01                 | 320618 P01 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P05          | 320610 P05 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P05            | 320611 P05 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P06          | 320610 P06 |
| Inel pentru duză nr. 5 Tip D07              | 320613 D07 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P02                 | 320618 P02 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P02          | 320610 P02 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P02            | 320611 P02 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P06            | 320611 P06 |
| Gheară de strângere nr. 6 Tip D07           | 320614 D07 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05        | 320612 P05 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01        | 320612 P01 |

