

Garant GRIDLINE

Tool-UNIT Dulap (fără UNIT) cu uși batante cu geam, Înălțime: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	971203 2000
GTIN	4062406163617
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 40×20G. Cu 6 perechi de șine de prindere și 6 șine poortante Tool-UNIT pentru maxim 18 piese Tool-UNIT. Șinele de prindere pot fi reglate pe înălțime la intervale de 25 mm. Capacitate de încărcare totală maximă per **pereche de șine de prindere 200 kg**, per **șină-suport 150 kg**. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp, șine de prindere și șine suport gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțime	2000 mm
Greutate	81 kg

Adâncime	500 mm
Înălțimea utilă	1845 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime în G	20
Lățime în G	40
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă cu geam
Tip produs	Dulap CNC

Accesorii

Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche adecvat pentru adâncimea dulapului în G 20	971525 20
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Șină-suport pentru truse de scule Tool-UNIT Pentru lățimea dulapului / compartimentului 40	971270 40