



Șurubelniță cu percuție, Tip: GDS18E



Date comandă

Numărul de comandă	074170 GDS18E
--------------------	---------------

GTIN	
------	--

Clasa articolului	03B
-------------------	-----

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu percuție multifuncțională pentru înșurubare puternică.

- **Deosebit de robustă datorită carcasei berbecului din metal.**
- **Lucrări precise datorită preselecției turației.**
- **Funcționare pe dreapta / stânga pentru strângere și desfacere.**
- **Manevrare confortabilă datorită mânerului moale și poziției favorabile a centrului de greutate.**
- **Cârlig de fixare, de exemplu pentru fixarea de o acționare cu arc.**

Descriere tehnică

Turație maximă	1300 min ⁻¹
----------------	------------------------

Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
-------------------------------	-----------------

Număr de percuții	1000 - 2600 min ⁻¹
-------------------	-------------------------------

Dimensiunile portsculei	1/2 inch
-------------------------	----------

Putere absorbită	500 W
------------------	-------

Greutate	3,2 kg
Vibrație maximă conform EN	4 m/s ²
Denumirea producătorului	GDS 18E
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M18
Moment maxim de rotație dur	250 Nm
Utilizare tipică	Strong
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Șurubelniță cu percuție
USP2	șuruburi de max. Ø M18, cu sistem de prindere exterior pătrat 1/2 inch
USP1	250 Nm dur