

Mahr**Rugozimetru, Tip: PS10****Date comandă**

Numărul de comandă	498835 PS10
GTIN	4059192058234
Clasa articolului	43C

Descriere**Execuție:**

Aparat mobil pentru măsurarea precisă a rugozității și documentarea conform standardelor potrivit metodei palpării prin trasare. **Cu standard de calibrare integrat (detașabil)**. Ecran tactil 4,3 inch TFT mare, iluminat. Afișaj cu rotație. Dispozitiv de avans integrat și utilizabil separat. Suport de reglare pe înălțime pentru măsurători ale conurilor etc., protecția datelor în format TXT, X3P, CSV și PDF. Filtru Gaussian conform ISO 16610 – 21 (înlocuiește DIN EN ISO 11562), filtru special conform DIN EN ISO 13565 – 1, filtru IS conform DIN EN ISO 3274 (poate fi închis).

Avantaj:

- **Conectat poate fi folosit imediat pentru măsurare – intuitiv, fără instruire.**
- **Memorarea protocoalelor PDF.**
- **Selectare automată a cut-off.**
- **Dacă se apasă concomitent pe tasta Start și pe butonul Home se accesează direct pagina de pornire.**
- **Acces rapid la funcțiile dorite prin funcția Favorites de pe ecran.**

Livrare:

Inclusiv dispozitiv de avans, palpator standard Cod 499004 Ref. 6 – 350, etalon de rugozitate cu certificare de calibrare din fabrică, dispozitiv de reglare pe înălțime integrat, protecție pentru palpator, încărcător / adaptor de rețea, instrucțiuni de utilizare, geantă cu curea de umăr, miccablu USB, prelungitor pentru dispozitivul de avans.

Accesorii opționale:

Palpatoare de schimb și speciale Cod 499004, extensie pentru palpator Cod 499008, protecție palpator Cod 499038, stand de măsurare Cod 499011; 498857.

Piese de schimb:

Dimensiune acumulator cod 499548. Ref. ACUMULATOR.

Notă:

Set pentru palpare pe lățime disponibil la cerere.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare maxim	0,014 inch
Înălțime unitate de evaluare	77 mm
Greutate unitate de evaluare	0,5 kg
Viteză de palpare	0,5 / 1,0 mm/s
Lățime unitate de evaluare	50 mm
Domeniu de măsurare maxim	350 μ m
Cursă de măsurare la palpare longitudinală	1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Lungime unitate de evaluare	160 mm
Cut-Off (λ_c)	0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Curse de măsurare conform standardului	1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automat / N \times Lc la alegere
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Citire comutabilă	mm / inch
Denumirea producătorului	PS10
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Calibrarea	Q2
Calibrarea	Q1
Tip produs	Rugozimetru

Servicii

CalibrareRugozimetru Tip R	029200 R
CalibrareEtalon de rugozitate Tip R	029220 R

Accesorii

Palpator pentru ST2/PS1/PS10/M300 și 310 Tip 6-350	499004 6-350
Stand de măsurare ST-D	499011
Palpator pentru ST2/PS1/PS10/M300 și 310 Tip 3-350	499004 3-350
Extensie palpator pentru ST2/PS1/PS10/M300 și 310 Lungime 80 mm	499008 80
Cablu prelungitor PS10 Tip 7053553	499037 7053553