

Garant GRIDLINE

**Modul ESD pentru energie și medii, Tip modul: US110V/2****Date comandă**

Numărul de comandă	972220 US110V/2
GTIN	4062406167813
Clasa articolului	9GW

**Descriere****Execuție:**

Din tablă de oțel în **execuție constructivă modulară**. Toate elementele de construcție electrice cu **cablu și contact cu fișă**.

Principiu de conectare Plug and play. Modulele conductibile electric sunt prefabricate cu cablu de conectare și ștecăr tripolar Cod 928491 Ref. 3 pentru conectare directă la unitatea de distribuție. Modul Cod 928470 Ref. CEE400/5 prefabricat cu cablu de conectare și ștecăr cu 5 poli Cod 928491 Ref. 5. Toate modulele pentru alimentare cu energie sunt configurate ca prize cu contact de protecție (Schuko) și se încadrează în clasa de protecție I.

**Descriere:****Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):**

- **Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.**
- **Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.**
- **Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.**
- **Secțiuni transversale ale cablurilor prefabricate:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> la curent alternativ (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Clasa de protecție 1**
- **Clasă de protecție IP 20.**

**Aplicație:**

În cele ce urmează sunt prezentate modelele prizelor noastre împreună cu tipul corespunzător de ștecăr. Utilizarea în alte țări poate fi determinată prin tipul de ștecăr.

Germania / DE: Tip F

Elveția / CH: Tip J  
Italia / IT: Tip L  
Franța / FR: Tip E  
Cehia / CZ: Tip E  
Anglia / GB: Tip G  
Danemarca / DK: Tip K  
SUA / US: Tip B

**Adaptat pentru:**

Cod 972200 – 972203.

**Culoare:**

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

**Notă:**

- **La echiparea individuală cu module, trebuie avut în vedere ca suma unităților de împărțire a modulelor să nu depășească unitățile de împărțire ale șinelor media.**
- **Articolele Cod 972220 Ref. US110V/1 și US110V/2 pot fi montate doar împreună cu următoarele module: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V, \_LINK.**
- **Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.**
- **Primele conexiuni precum și racordarea ștecărilor și a prizelor la circuite trebuie efectuate numai de către electricieni autorizați.**

## Descriere tehnică

Descriere	2 prize cu contact de protecție cu capac rabatabil
Tensiune nominală	125 V
Unitate de împărțire	2E
Curent nominal	15 A
Înterupător pornit/ oprit	nu
Număr prize tip B	2
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Tip priză	B
Tip de curent	AC
Grosimea materialului	1,5 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Modul electric

