

Garant**Freză de copiere, cu filet, Ø D: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212620 25
GTIN	4062406183820
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Fără răcire interioară.

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Oțel – pentru utilizări generale în execuția de matrițe.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w .

Descriere tehnică

Filet de prindere M	M12
Ø D_2	21 mm
Ø tăișului D_c	25 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Răcire interioară	nu
Lungime 1	35 mm
Număr de dinți Z	2
Lungimea totală L_{ges}	35 mm

Șurub pentru plăcuțe amovibile	219875 (25IP 6,0 Nm)
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 25IP	674252 25IP
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurub de strângere	219874
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600