

Garant**Freză de copiere, cu filet, Ø D: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212620 32
GTIN	4062406183844
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Fără răcire interioară.

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Oțel – pentru utilizări generale în execuția de matrițe.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w .

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	32 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Filet de prindere M	M16
Şurub pentru plăcuțe amovibile	219876 (30IP 6,0 Nm)
Număr de dinți Z	2
Lungimea totală L_{ges}	45 mm
Răcire interioară	nu
Ø D_2	30 mm

Lungime 1	45 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurub de strângere	219874
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 30IP	674252 30IP
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600