

**Mahr****Șubler digital cu ciocuri de măsurare arcuite spre interior, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412774 150
GTIN	4059192057237
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Afișaj LCD foarte mare, înălțimea cifrelor 11 mm. Interfață de date i-wi fără fir, integrată. Rezistent împotriva prafului și umezelii. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Durata de funcționare cca. 3 ani.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Radioreceptor i-wi Cod 498912.

**Descriere tehnică**

Citire	0,0005 inch
Eroare de toleranță	0,03 mm
Citire	0,01 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Domeniu de măsurare	150 mm
Număr de baterii incluse	1

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	Normă de lucru
Toate componentele	călit
Material	Oțel superior, INOX
Citire comutabilă	mm / inch
Asigurare valoare măsurată	MAHR Sistem Reference Lock
Interfață	MAHR Sistem radio i-wi
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	A1
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK