

3M Scotch-Brite™

Pad abraziv de șlefuit CF-PRO, 152×228 mm, Structură material abraziv: 1000**Date comandă**

Numărul de comandă	555999 1000
GTIN	4064035074135
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Material abraziv cu interstiții din nylon sintetic cu liant de rășină sintetică.

Material abraziv de înaltă performanță cu **distribuie extrem de densă a granulației** până la adâncimea materialului fibros. Structura specială a materialului abraziv permite un **comportament agresiv de șlefuire**, durabilitate maximă fără îmbâcsire și o **suprafață finisată mai uniformă**.

Avantaj:

- **Se adaptează formei piesei.**
- **Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) și reduce dezvoltarea căldurii.**
- **Finisare uniformă.**
- **Utilizare uscată și umedă.**
- **Fără componente corozive.**

Aplicație:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe șlefuitoare cu vibrații. **Fin / foarte fin:** Pentru curățarea suprafețelor sensibile, pentru estomparea zgârieturilor pe metale. Recomandat și pentru măturii fine / foarte fine pe oțeluri și metale neferoase.

Descriere tehnică

Comparație granulație	600 - 1000
Denumire 3M	CF-PRO
Execuție	S Ultra Fine
Grad de finețe	foarte fin
Structură material abraziv	1000

Culoarea	gri
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Lățime	152 mm
Lungime	228 mm
Caracteristici nume produs	152×228 mm
Tip produs	Pad abraziv de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Bloc manual	556020
Mandrină	556030