

**Freză frontală la 70° MFK, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 315/28mm****Date comandă**

Numărul de comandă	223300 315/28
GTIN	4960664732845
Clasa articolului	250

**Descriere****Execuție:**

Freză frontală pentru prelucrarea fontei cu randament ridicat. Dantură cu pas mic și foarte mic pentru productivitate maximă la așchieria fontei.

**Avantaj:**

- **Prelucrare economică și stabilă mulțumită plăcuțelor amovibile pentagonale cu 10 tășuri.**
- **Forțe reduse de așchiere datorită designului echilibrat al sculei și unghiului mare de așezare.**

**Descriere tehnică**

Șurub pentru pană de fixare	229721
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	6 mm
Număr de dinți Z	28
Ø exterior maxim $D_{\max}$	324 mm
Ø orificiu prindere	60 mm

Lungimea totală L <sub>ges</sub>	63 mm
Pană de fixare	229720
Plăcuță amovibilă compatibilă	PN.. 1106
Ø tăişului D <sub>c</sub>	315 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	70 grad
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză frontală

---

## Accesorii

Șurub pentru fixarea penei	229721
Pană de fixare	229720