

**Freză frontală la 70° MFK, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 100/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	223300 100/10
GTIN	4960664732746
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Freză frontală pentru prelucrarea fontei cu randament ridicat. Dantură cu pas mic și foarte mic pentru productivitate maximă la așchieria fontei.

Avantaj:

- **Prelucrare economică și stabilă mulțumită plăcuțelor amovibile pentagonale cu 10 tăișuri.**
- **Forțe reduse de așchiere datorită designului echilibrat al sculei și unghiului mare de așezare.**

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	6 mm
Pană de fixare	229720
Ø exterior maxim D_{max}	109 mm
Ø tăișului D_c	100 mm
Număr de dinți Z	10

Ø orificiu prindere	32 mm
Lungimea totală L _{ges}	63 mm
Șurub pentru pană de fixare	229721
Plăcuță amovibilă compatibilă	PN.. 1106
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	70 grad
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurub pentru fixarea penei	229721
Pană de fixare	229720