

**PNMG 1106XNEN-GM, PR1510, Tip: GG****Date comandă**

Numărul de comandă	223308 GG
GTIN	4960664732869
Clasa articolului	25A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă pentagonală cu 10 tășuri, pentru prelucrare stabilă și economică.

GM - Utilizare universală.

Notă:

Valori de referință pentru $ae = 0,3 \times D$.

Tăiș plan: 2 mm

Avans f_z per dinte: 0,25 mm

Descriere tehnică

Tip	GG
Avans f_z per dinte	0,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	10
Cod ISO Plăcuță amovibilă	PNMG 1106XNEN-GM
Categorie	PR1510
Materialul sculei	Carbura

Tăiș plan	2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		