

**Aparat mobil de măsurat lungimea, Tip: T10****Date comandă**

Numărul de comandă	434716 T10
GTIN	7630041114775
Clasa articolului	45A

Descriere**Execuție:**

Aparat de afișare robust, mobil, cu afișare pe scală și în cifre pentru palpatoare inductive de măsurare. Citire clară și fără erori datorită afișajului detaliat cu scală. Mod zoom 5x. Durabilitate foarte mare de peste 300 ore. Manevrare optimă datorită designului ergonomic și a suprafeței Soft-Touch.

Funcționare:

Aducere la zero (offset), +A, -A, funcție de memorare, max, min, max-min, măsurare cu valori limită, ieșire date, comenzi ASCII. Ideal pentru utilizare staționară și mobilă în atelier și producție. IP63: Protecție la apă pulverizată din toate direcțiile aflată sub un unghi de până la 60° față de poziția normală de exploatare și protecție la pătrunderea în praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Modul de afișare pentru palpatoare de măsurare de la TESA.

Livrare:

Inclusiv 4x baterie Cod 081561 Ref. LR6.

Accesorii opționale:

Radio Cod 498916 emițător, cablu de date Cod 498918, software Cod 498925; 498926.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță afișaj digital	0,1 %
Lățime	100 mm
Lungime	170 mm
Greutate	0,5 kg
Înălțime	38 mm
Rezoluție maximă	0,1 μm
Scală reglabilă	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 μm
Număr de racorduri pentru palpatoare inductive	1
Domeniu de măsurare	± 5 până la $\pm 5000 \mu\text{m}$
Clasă de protecție IP	IP 63
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	TESA Link Connector TLC
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Tip produs	Aparat de afișare

Accesorii

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Palpator inductiv de lungime radialSet 10 buc. Tip GT22	434778 GT22
Ceas comparator inductiv cu levier Tip GT31	434779 GT31
Palpator inductiv de lungime axialSet 10 buc. Tip GT21	434776 GT21
Palpator inductiv de lungime axial Tip GT21	434775 GT21
Palpator inductiv de lungime radial Tip GT22	434777 GT22