

Garant
POMX 0704ZEER U, HB9540, Tip: UNI


Date comandă

Numărul de comandă	213144 UNI
GTIN	4045197743282
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Lungime tăiș plan: 1,5 mm pentru o calitate ridicată a suprafeței.
A se utiliza de preferat la aplicații mai dificile (așchieri întrerupte).

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 1,4$ mm.

Rază de programare la $a_{p \max}$: 3,61 mm

Descriere tehnică

Tip	UNI
Rază de programare la $a_{p \max}$	3,61 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	5
Cod ISO Plăcuță amovibilă	POMX 0704ZEER U
Categorie	HB9540
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	360 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	310 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		