



## Mașini de debavurat și de șanfrenat, Tip: EKF300



### Date comandă

Numărul de comandă	078121 EKF300
GTIN	4250187507229
Clasa articolului	07E

### Descriere

#### Execuție:

Mașină de șanfrenare cu pornire lină și protecție termică în formă compactă pentru prelucrarea muchiilor drepte, a razelor interioare și exterioare, precum și a găurilor mai mari de la Ø 22mm. Ajustarea fină permite atât realizarea teșiturilor ușoare, cât și a celor late. Cu cap portcuțit pentru forță redusă de așchiere. Șanfren 30° – lățime fără trepte 0 - 5 mm.

#### Livrare:

Inclusiv freză, **3 plăcuțe amovibile din carbură**, colector de așchii Cod 084520, geantă de transport.

#### Notă:

Este necesară o înălțime de minim 2 mm de la muchia piesei pentru a realiza ghidarea cu rolă.

### Descriere tehnică

Lungime	310 mm
Tensiune de rețea	230 V
Putere absorbită	1500 W
Greutate	4 kg

Turație maximă	6000 min <sup>-1</sup>
Înălțime	295 mm
Denumirea producătorului	EKF300
Lățime	138 mm
Teșitură	30°
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Mașini de debavurat și de șanfrenat

## Accesorii

Set de plăcuțe amovibile din carbură, 3 buc., SHM 200 pentru oțel Tip SHM200	078128 SHM200
Sculă de frezare Cu 3 tășuri Tip ZFR300	078133 ZFR300
Șurub de schimb pentru plăcuță amovibilă EKF Execuție SCREW	078127 SCREW