



Mașini de debavurat și de șanfrenat, Tip: EKF452



Date comandă

Numărul de comandă	078121 EKF452
GTIN	4250187507267
Clasa articolului	07E

Descriere

Execuție:

Mașină de șanfrenare cu pornire lină și protecție termică în formă compactă pentru prelucrarea muchiilor drepte, a razelor interioare și exterioare, precum și a găurilor mai mari de la Ø 22mm. Ajustarea fină permite atât realizarea teșiturilor ușoare, cât și a celor late. Cu cap portcuțit pentru forță redusă de așchiere. Rază R 2,5 mm.

Livrare:

Inclusiv freză, **3 plăcuțe amovibile din carbură**, colector de așchii Cod 084520, geantă de transport.

Notă:

Este necesară o înălțime de minim 2 mm de la muchia piesei pentru a realiza ghidarea cu rolă.

Descriere tehnică

Tensiune de rețea	230 V
Putere absorbită	1500 W
Lungime	310 mm
Denumirea producătorului	EKF452

Lățime	138 mm
Turație maximă	6000 min ⁻¹
Greutate	4 kg
Înălțime	295 mm
Rază	2,5 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Mașini de debavurat și de șanfrenat

Accesorii

Set de plăcuțe amovibile din carbură, 3 buc., SHM 202 pentru oțel cu raza 2,5 mm Tip SHM202	078131 SHM202
Șurub de schimb pentru plăcuță amovibilă EKF Execuție SCREW	078127 SCREW
Sculă de frezare Cu 3 tășuri Tip ZFR452	078133 ZFR452