

Garant**Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 180°, TiAlN, Ø DC m7: 3,1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	122506 3,1
GTIN	4045197743688
Clasa articolului	11E

Descriere**Execuție:**

Contur special pentru **execuția de găuri cu baza găurii de 180°**. Forțe radiale reduse la găurirea suprafețelor înclinate până la 45°. Geometria canalelor de așchii pentru o evacuare optimă a așchiilor. Cu 4 fațete de ghidare pentru stabilizarea burghiului în gaură.

Avantaj:

Unghiul la vârf de 180° permite alezarea și lamarea într-un singur proces de lucru.

Recomandare:

Pentru utilizarea în condiții de siguranță a burghiilor din carbură la 180° este obligatoriu necesar:

- **La găurirea suprafețelor plane realizarea unei găuri de ghidare 1xD cu burghiul pilot Cod 122736.**
- **La găurirea suprafețelor înclinate până la 15°: reducerea avansului f la 50 %, până la 30°: reducerea avansului f la 40 % și până la max. 45°: reducerea avansului f la 25 % din valorile indicate. După găurire se poate folosi valoarea de avans normală.**

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formele HB și HE se livrează la același preț cu Forma HA.

Forma **HB**: se comandă cu **Cod 122506 + 129100HB**.

Forma **HE**: se comandă cu **Cod 122506 + 129100HE**.

Burghiu din carbură 180° pentru prelucrarea aluminiului, livrabil la cerere.

Nu se recomandă la generarea de teșituri pentru șuruburi cu cap cilindric, conform DIN974-1.

Descriere tehnică

Toleranță Ø nominal	m7
---------------------	----

Ø nominal D_c	3,1 mm
Standard	Normă de lucru
Număr de dinți Z	2
Lungimea canalului de aşchii L_c	20 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm ²	0,05 mm/rot
Ø cozii D_s	6 mm
Toleranţa arborelui	h6
Lungimea totală L	62 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	15,4 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Execuţie	3×D
Unghiul la vârf	180 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Utilizare găurire	Condiţionat găurire transversală
Utilizare găurire	Condiţionat bombat
Utilizare găurire	Condiţionat centruire oblică
Răcire interioară	Da, cu 25 bari
Burghiu pilot necesar	Da, burghiu pilot
Semistandard	da
Inel colorat	verde
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oţel < 500 N/mm ²	recomandat	85 m/min	P
Oţel < 750 N/mm ²	recomandat	75 m/min	P
Oţel < 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oţel < 1100 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	45 m/min	M
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Aer	recomandat		

Servicii

Coadă Tip HE	129100 HE
Coadă Tip HB	129100 HB