

**Garant****Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 9,1 mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 113265 9,1    |
| GTIN               | 4062406235444 |
| Clasa articolului  | 11B           |

**Descriere****Execuție:**

Găuri precise datorită **concentricității ridicate** și **profilului special de canal pentru aşchii**.

Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2,4 mm

**Avantaj:**

**Recomandat pentru execuția găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 – 4×D) pentru mașini tip CNC și automate.**

**Recomandare:****Adâncimea maximă de găurire:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Descriere tehnică**

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Avans f pentru INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>           | 0,09 mm/rot |
| Unghiul la vârf                                       | 118 grad    |
| Lungimea totală L                                     | 84 mm       |
| Ø nominal D <sub>c</sub>                              | 9,1 mm      |
| Lungimea canalului de aşchii L <sub>c</sub>           | 40 mm       |
| Ø cozii D <sub>s</sub>                                | 9,1 mm      |
| Standard                                              | DIN 1897    |
| adâncime maximă de găurire recomandată L <sub>2</sub> | 26,4 mm     |
| Toleranță Ø nominal                                   | h8          |
| Număr de dinți Z                                      | 2           |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Coadă tip          | Coadă cilindrică  |
| Strat de acoperire | TiAlN             |
| Materialul sculei  | HSS E             |
| Răcire interioară  | nu                |
| Inel colorat       | verde             |
| Tip produs         | Burghiu elicoidal |

### Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Termo Pl                  | indicat în anumite condiții | 75 m/min       | N       |
| Aluminiu (cu așchii scurte)   | indicat în anumite condiții | 65 m/min       | N       |
| Alu > 10% Si                  | indicat în anumite condiții | 60 m/min       | N       |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 50 m/min       | P       |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 40 m/min       | P       |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 35 m/min       | P       |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 16 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 17 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | indicat în anumite condiții | 13 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | indicat în anumite condiții | 8 m/min        | S       |
| GG(G)                         | recomandat                  | 40 m/min       | K       |
| CuZn                          | recomandat                  | 50 m/min       | N       |
| Uni                           | recomandat                  |                |         |
| Ulei                          | recomandat                  |                |         |
| Umiditate maximă              | recomandat                  |                |         |