

Garant**Freze din carbură, DLC, Ø e8 DC: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	201735 2
GTIN	4045197746221
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**

Cu **strat de acoperire DLC sp²** de ultimă generație.

Geometrie specială pentru prelucrarea aluminiului și a materialelor plastice.

Aplicație:

Unghi de așchiere cu acțiune dublă, **special pentru prelucrarea aluminiului.**

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Avans f_z pentru frezarea canalelor în aliaj de aluminiu	0,004 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Avans f_z pentru frezare laterală în aliaj de aluminiu	0,01 mm
Lungimea totală L	50 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	11 mm
Ø tăișului D_c	2 mm
Ø cozii D_s	3 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Ø de degajare D_1	1,85 mm
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Lungimea tăișului L_c	8 mm
Unghiul elicei	20 grad

Unghi teșitură	90 grad
Strat de acoperire	DLC
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	W
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,25×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Inel colorat	galben
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu	recomandat	480 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	440 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	400 m/min	N
PMMA Acryl	recomandat	200 m/min	N
PE-HD	recomandat	160 m/min	N
PA 66	recomandat	200 m/min	N
PEEK	recomandat	150 m/min	N
PF 31	recomandat	130 m/min	N
PVDF GF20	recomandat	180 m/min	N
POM GF25	recomandat	160 m/min	N
PA 66 GF30	recomandat	150 m/min	N
PEEK GF30	recomandat	130 m/min	N
PTFE CF25	recomandat	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	indicat în anumite condiții	300 m/min	N

Cu	recomandat	160 m/min	N
CuZn	recomandat	200 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		