

**Garant****Tarod de mașină HSS-E Forma C, vaporizat, M: M36****Date comandă**

Numărul de comandă	135850 M36
GTIN	4045197746818
Clasa articolului	11H

**Descriere****Execuție:****Forma C** (con de atac cu 2 – 3 pași).**Descriere tehnică**

Ø Filet	36 mm
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	200 mm
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D <sub>s</sub>	28 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	4 mm
Ø găurii de centrare	32 mm
Pătrat coadă □	22 mm
Adâncimea filetului	108 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M36
Strat de acoperire	vaporizat

Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	verde
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		