

Garant**Plăcuță profil dreptunghiular pe stânga, Ø Dmin canelare D1/D2: 8/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă

274056 8/12

GTIN

Clasa articolului

21L

Descriere**Execuție:**

Cu răcire internă și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Atenție:

Dimensiune de comandă = Ø minim de canelare.

Ø de canelare mai mari sunt posibile fără modificare.

 $D_1 = D_{\min}$ Ø interior. $D_2 = D_{\min}$ Ø exterior.Model L cu adâncime de canelare mai mare t_{\max} .**Descriere tehnică**Adâncime maximă de aşchiere t_{\max}

15 mm

Distanță între centrele vârfurilor L_3

1,7 mm

Avans f

0,01 - 0,03 mm

Lățime de canelare w

2 mm

Lungimea totală L

64 mm

Ø cozii D _s	6 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	90 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	70 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	55 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	55 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	25 m/min	S
GG(G)	recomandat	55 m/min	K
CuZn	recomandat	50 m/min	N
continuu	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		