

**Garant****Freză disc / pentru debitat cu filet Lățime HSS  $a_p= 2,2$  mm,  $\varnothing D: 63/4$ mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218417 63/4
GTIN	4062406239428
Clasa articolului	21P

**Descriere****Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistentă la temperaturi**.  
Special pentru utilizare în cavitățile adânci.

**Aplicație:**

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Notă:**

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu  $\varnothing$  de până la  $D = 200$  mm.  
Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă de tăiere $a_{e\ max}$	15,75 mm
Lungimea totală $L_{tot}$ pentru $a_p$ 2,2 mm	40 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Număr de dinți Z	4
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XC.. 1119
Filet de prindere M	M16
Lungimea totală L <sub>tot</sub> pentru a <sub>p</sub> 1,5 mm	33,4 mm
Ø tăișului D <sub>c</sub>	63 mm
Lățime a <sub>p</sub>	1,5 mm
Tip de coadă	cu filet
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză-disc