

Garant**Freză disc / pentru debitat cu filet Lățime oțel $a_p= 2,2$ mm, $\varnothing D: 63/4$ mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218418 63/4
GTIN	4062406239442
Clasa articolului	21P

Descriere**Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistentă la temperaturi**.
Special pentru utilizare în cavitățile adânci.

Aplicație:

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu \varnothing de până la $D = 200$ mm.
Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Filet de prindere M	M16
Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 2,2 mm	40 mm

Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 1,5 mm	33,4 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XC.. 1119
\varnothing tăișului D_c	63 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	15,75 mm
Lățime a_p	2,2 mm
Tip de coadă	cu filet
Materialul sculei	Oțel
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză-disc