

## Garant

**Portsculă cu prindere pe con SK, cu bucă din metal dur și orificii la canal de răcire, BT 50 scurt, Ø de strângere D1: 16 mm**



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302686 16     |
| GTIN               | 4062406241346 |
| Clasa articolului  | 31P           |

### Descriere

#### Execuție:

Dorn cu fixare Weldon, cu bucă de precizie din metal dur introdusă în alezajul de prindere. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.

#### Avantaj:

- **Stabilitate în creștere a mandrinei – fără uzura alezajului de prindere.**
- **Concentricitate repetabilă cu acuratețe.**
- **Așchiere silențioasă și omogenă.**
- **Durabilitate crescută a sculei.**

#### Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

#### Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Lungime activă dimensiune A: 80 mm

Ø exterior D: 48 mm

Șurub de strângere de schimb Cod 309900: 16

### Descriere tehnică

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Ø exterior D                | 48 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 80 mm |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Ø de prindere D <sub>1</sub>            | 16 mm                            |
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16                               |
| Suport                                  | BT 50 scurt                      |
| Standard                                | DIN 6359                         |
| Normă pentru suport                     | JIS B6339                        |
| Normă pentru suport                     | JIS B6339                        |
| Forma                                   | ADB                              |
| Calitatea echilibrării G la turația     | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup> |
| Concentricitate                         | ≤ 3 μm                           |
| Strategie de așchiere                   | HPC                              |
| Tip produs                              | Portsculă cu prindere pe con SK  |