

**Mandrine tip HT, BT 50 scurt, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303469 20
GTIN	4062406240059
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

- Rigiditate foarte ridicată datorită construcției optimizate.
- Posibilitate de reglare axială pe lungime, interval de reglaj 10 mm.

**Avantaj:**

- Momente cu transmisibilitate maximă, 550 Nm, model HT (High Torque) care garantează siguranța procesului.
- Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.
- Rezistență la temperaturi de până la 120 °C.

**Aplicație:**

Mai ales pentru așchiera dificilă la frezare.

**Livrare:**

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308802.

**Notă:**

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	83,5 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	45,5 mm

Ø de prindere D <sub>1</sub>	20 mm
Ø exterior D	49,25 mm
Reducție recomandată	302160; 302155; 302150; 302165
Suport	BT 50 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină hidraulică