

**Garant**

**Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 40 A = 200, Ø dorn d1: 32 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă

301075 32

GTIN

4062406242121

Clasa articolului

31A

**Descriere****Execuție:**

- Începând de la Ø de prindere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor conform DIN 2079.
- Coada conică cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.
- Serie scurtă.
- Suprafață mărită de contact a manșonului.
- Cu gaură Balluffchip.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Ø exterior D: 78 mm

Lungimea dornului de frezare L<sub>4</sub>: 24 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861: 32

cheie specială recomandată Cod 309840: 32

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	78 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	24 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Ø dornului d <sub>1</sub>	32 mm
Suport	SK 40 A = 200
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj