

Garant

**Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC, cu alezaj, Ø D / număr de dinți
Z: 52/6mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	215575 52/6
GTIN	4045197750761
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. **O nouă generație de freze unghiulare ultraperformante și plăcuțe amovibile cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile sau pentru mașini cu putere redusă.**

Aplicație:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Notă:

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø orificiu prindere	22 mm
Ø tăișului D_c	52 mm
Număr de dinți Z	6
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1335..
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,37 grad
Frezare circulară a găurii a_p	1,8 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	46,5 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	101 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	102 mm
Serie	Softcut®
Ø D_3	49 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP

674252 8IP

211750 2,2

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm
