

Garant

Portsculă pentru freză frontală cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 A = 160, Ø dornului d₁: 40mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	306691 40
GTIN	4062406243791
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.

Cu orificiu al canalului de răcire.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Ø exterior D	89 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	40
Lungimea dornului de frezare L ₄	27 mm
Ø dornului d ₁	40 mm

cheie specială recomandată Cod 309840	40
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø de prindere D ₁	40 mm
Suport	HSK-A 100 A = 160
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 40	309890 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm	309860 40
Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 40	309880 40