

**Garant****Mandrină pentru freze tip Performance, cu orificiu al canalului de răcire  
Forma ADB, SK 50 scurt, Ø de strângere D1: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300398 8
GTIN	4062406245627
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Toate cozile superfinisate.
- Inclusiv 4 orificii ale canalului de răcire.

**Avantaj:**

- Fără extragerea frezei, nici măcar o singură smucitură.
- Contur exterior optim – cu amortizare.
- Manipulare plăcută cu ajutorul filetului diferențial.
- Ruperile cozii frezei sunt improbabile.
- Execuție de precizie.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 Forma B și DIN 6535 Forma HB. Potrivit cel mai bine pentru freze TPC respectiv aplicații pentru avansuri foarte mari. Fără extragere a frezei, concentricitate exactă, **siguranța procesului!**

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	29,2 mm
--------------	---------

Ø de prindere D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Lungime activă dimensiune A	63 mm
Suport	SK 50 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere special fără filet interioaretașat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50