

Garant**GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc HPC, neacoperită, Ø DC: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	202470 16
GTIN	4062406245726
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:****Muchii așchietoare extrem de ascuțite.**

Dimensiuni similare DIN 6527. Unghi de așezare dublu detalonat prin ascuțire.

Pentru degroșare și finisare. Până la 2xD în material solid la cele mai mari viteze de avans și funcționare silențioasă.

Notă:

Produsul succesori pentru Cod 202480.

Descriere tehnică

Avans f_z pentru frezare laterală în aluminiu cu așchii scurte	0,18 mm
Lungimea tăișului L_c	36 mm
Ø tăișului D_c	16 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Ø de degajare D_1	15 mm
Toleranță Ø nominal	h6
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Număr de dinți Z	4
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Avans f_z pentru frezarea canalelor în aluminiu cu așchii scurte	0,14 mm

Unghiul elicei	38 grad
Lungime activă L_1 incl. degajare	41 mm
Lungimea totală L	92 mm
Unghi teșitură	90 grad
Serie	Master Alu
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Tip	W
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	galben
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu	recomandat	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	200 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	180 m/min	N
PMMA Acryl	recomandat	180 m/min	N
PE-HD	recomandat	130 m/min	N
PA 66	recomandat	150 m/min	N
PEEK	recomandat	130 m/min	N
PF 31	recomandat	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	indicat în anumite condiții	180 m/min	N

Cu	recomandat	120 m/min	N
CuZn	recomandat	150 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		

Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------