

**Portsculă pentru freză frontală Forma A, SK 40 scurt, Ø dorn d1: 22mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 301017 22     |
| GTIN               | 4062406251871 |
| Clasa articolului  | 32A           |

**Descriere****Execuție:**

- **Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.**
- **Serie scurtă.**
- **Suprafață de contact a manșonului mărită.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

**Descriere tehnică**

|   |       |
|---|-------|
| Ø dornului d <sub>1</sub>                   | 22 mm |
| Lungime activă dimensiune A                 | 35 mm |
| cheie specială recomandată Cod 309840       | 22    |
| Ø exterior D                                | 48 mm |
| Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub> | 19 mm |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22                               |
| Ø de prindere D <sub>1</sub>                               | 22 mm                            |
| Suport   | SK 40 scurt                      |
| Standard   | DIN 6357                         |
| Normă pentru suport  | ISO 7388-1                       |
| Forma  | ADB                              |
| Calitatea echilibrării G la turația                        | G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup> |
| Concentricitate  | ≤ 5 μm                           |
| Strategie de așchiere                                      | HPC                              |
| Tip produs   | Portsculă pentru freză cu alezaj |