



Mașină de găurit pneumatică, Tip: D2121Q



Date comandă

Numărul de comandă	079051 D2121Q
GTIN	7322590013295
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

Serie de mașini de găurit performante și foarte silențioase în formă de pistol, cu capacitate de perforare de până la 13 mm în oțel. Evacuarea aerului uzat prin mâner împiedică antrenarea așchiilor provenite de la găurire. Cu mandrină cu strângere rapidă.

Livrare:

Inclusiv **mandrină de găurit cu prindere rapidă**. Suplimentar cu mâner suport.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Zgomot de lucru	87 dB(A)
Greutate	1,4 kg
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Lungime	248 mm
Putere de ieșire	350 W
Denumirea producătorului	D2121Q

Debit maxim de aer necesar	600 l/min
Turație maximă	0 - 750 min ⁻¹
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Vibrație maximă conform EN	2,5 m/s ²
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Mașină de găurit