

Garant**Suport extensie hidraulică Ø cozii 40 mm, ØD1: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319752 25
GTIN	4062406254551
Clasa articolului	31M

Descriere**Execuție:**

Interval de strângere unic, prindere cozi h6 și h7. Prelucrare frontală cu laser și șurub de aliniere pe suport pentru orientarea simplă și clară a barei de strunjit. Inclusiv șurub de reglare pe lungime. Recomandat pentru răcire internă.

Utilizare flexibilă pe orice tip de revolver.

Avantaj:

- **Proprietăți de amortizare ideale care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor și creșterea durabilității.**
- **Manevrare rapidă și simplă.**
- **Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.**
- **Centrare perfectă.**

Aplicație:

Se recomandă pentru găurire, alezare, adâncire și pentru utilizarea barelor de strunjit.

Descriere tehnică

Ø D ₃	40 mm
Lungime activă dimensiune A	19,5 mm
Lungime utilă L ₁	69 mm
Filet M	M27×1

Ø de prindere D ₁	25 mm
Ø D ₂	46 mm
Lățime B	56 mm
Tip produs	Mandrină hidraulică