

**Garant****Suport extensie hidraulică Ø cozii 32 mm, ØD1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319751 16
GTIN	4062406254513
Clasa articolului	31M

**Descriere****Execuție:**

Interval de strângere unic, prindere cozi h6 și h7. Prelucrare frontală cu laser și șurub de aliniere pe suport pentru orientarea simplă și clară a barei de strunjit. Inclusiv șurub de reglare pe lungime. Recomandat pentru răcire internă.

Utilizare flexibilă pe orice tip de revolver.

**Avantaj:**

- **Proprietăți de amortizare ideale care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor și creșterea durabilității.**
- **Manevrare rapidă și simplă.**
- **Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.**
- **Centrare perfectă.**

**Aplicație:**

Se recomandă pentru găurire, alezare, adâncire și pentru utilizarea barelor de strunjit.

**Descriere tehnică**

Filet M	M22×1
Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	59 mm
Lungime activă dimensiune A	19,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	41 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Lățime B	50 mm
Tip produs	Mandrină hidraulică