

**CNMG 09T304, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	250090 HBT130
GTIN	4062406256043
Clasa articolului	22D

Descriere

CNMG 09T304 HBT130 Categorie: HBT130

Sfârâmător de aşchii: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,15 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Strat de acoperire	TiCN

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T304
Avans f	0,15 - 0,45 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfărâmător de așchii	MF
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire