

**CNMG 120404, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	250092 HBT130
GTIN	4062406256067
Clasa articolului	22D

Descriere

CNMG 120404 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârâmător de aşchii: MF
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,15 - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Avans f	0,15 - 0,45 mm/rot
Categorie	HBT130
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tășuri	4
Rază la colț	0,4 mm

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de așchii	MF
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire