



CNMG 09T304, Categorie: HBT020

Date comandă

Numărul de comandă	250188 HBT020
GTIN	4062406256111
Clasa articolului	22D

Descriere

CNMG 09T304 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmbător de aşchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,8 - 5 mm

Avans f : 0,1 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Sfărâmbător de aşchii	PM

Strat de acoperire	TiCN
Aplicația principală	P
Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire