

**CNMG 120408, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	250093 HBT130
GTIN	4062406256081
Clasa articolului	22D

**Descriere**

CNMG 120408 HBT130 Categorie: HBT130

Sfârâmător de aşchii: MF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 220 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans $f$	0,15 - 0,45 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	MF
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Strat de acoperire	TiCN

Categorie	HBT130
Materialul sculei	Carbura
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 220 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire