


**CNMG 120408, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	250197 HBT020
GTIN	4062406256159
Clasa articolului	22D

**Descriere**

CNMG 120408 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmbător de aşchii: PM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 280 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 5 mm
Sfărâmbător de aşchii	PM
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,1 - 0,45 mm/rot

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Categorie	HBT020
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 280 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	TiCN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire