



**CNMG 160612, Categorie: HBT020**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250221 HBT020
GTIN	4062406256272
Clasa articolului	22D

**Descriere**

CNMG 160612 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmător de așchii: PR

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,8 - 6 mm

Avans  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfârâmător de așchii	PR
Avans $f$	0,2 - 0,6 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	4
Aplicația principală	P

Adâncime de tăiere $a_p$	1,8 - 6 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Strat de acoperire	TiCN
Categorie	HBT020
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	1,2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire