

**CNMG 160612, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	250221 HBT130
GTIN	4062406256265
Clasa articolului	22D

Descriere

CNMG 160612 HBT130 Categorie: HBT130

Sfârâmător de aşchii: MR

Adâncime de tăiere a_p : 2 - 6 mm

Avans f : 0,15 - 0,55 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 40 - 180 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	TiCN
Adâncime de tăiere a_p	2 - 6 mm
Aplicația principală	M
Categorie	HBT130
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	40 - 180 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Materialul sculei	Carbură

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	4
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,15 - 0,55 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Sfărâmător de așchii	MR
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire