


**DNMG 150604, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	250668 HBT020
GTIN	4062406256319
Clasa articolului	22D

Descriere

DNMG 150604 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmbător de aşchii: PF

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm

Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 330 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Sfărâmbător de aşchii	PF
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HBT020
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604

Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	TiCN
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire