


**DNMG 150608, Categorie: HBT130**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250669 HBT130
GTIN	4062406256326
Clasa articolului	22D

**Descriere**

DNMG 150608 HBT130 Categorie: HBT130

Sfărâmbător de așchii: MF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 220 m/min

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans $f$	0,15 - 0,45 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Categorie	HBT130
Sfărâmbător de așchii	MF

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 220 m/min
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Aplicația principală	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire