

**DNMG 110408, Categorie: HBT130****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250781 HBT130 |
| GTIN               | 4062406256364 |
| Clasa articolului  | 22D           |

**Descriere**

DNMG 110408 HBT130 Categorie: HBT130

Sfârâmător de aşchii: MM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avans  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Avans $f$                       | 0,12 - 0,45 mm/rot |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă       | DNMG 150608        |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Strat de acoperire              | TiCN               |
| Numărul de schimbări / tăișuri  | 4                  |
| Materialul sculei               | Carbura            |
| Aplicația principală            | M                  |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Rază la colț                                  | 0,8 mm                             |
| Sfărâmbător de așchii                         | MM                                 |
| Categorie                                     | HBT130                             |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 50 - 200 m/min                     |
| Condiție de tăiere                            | ușor întrerupt                     |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,5 - 5 mm                         |
| Tip produs                                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |