

**DNMG 150604, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	250668 HBT130
GTIN	4062406256302
Clasa articolului	22D

Descriere

DNMG 150604 HBT130 Categorie: HBT130

Sfârâmător de aşchii: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm

Avans f : 0,15 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Strat de acoperire	TiCN
Categorie	HBT130
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbură
Sfărmător de așchii	MF
Avans f	0,15 - 0,45 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire