


**DNMG 150608, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	250786 HBT020
GTIN	4062406256531
Clasa articolului	22D

Descriere

DNMG 150608 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmător de așchii: PR

Adâncime de tăiere a_p : 1,8 - 6 mm

Avans f : 0,2 - 0,6 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,6 mm/rot
Categorie	HBT020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Sfârâmător de așchii	PR
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Strat de acoperire	TiCN
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	1,8 - 6 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire