

**DNMG 150604, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	250783 HBT020
GTIN	4062406256395
Clasa articolului	22D

Descriere

DNMG 150604 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmbător de aşchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,8 - 5 mm

Avans f : 0,1 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min
Aplicația principală	P
Categorie	HBT020
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Sfărâmbător de aşchii	PM
Materialul sculei	Carbura

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Strat de acoperire	TiCN
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire