

**DNMG 150608, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	250786 HBT130
GTIN	4062406256524
Clasa articolului	22D

**Descriere**

DNMG 150608 HBT130 Categorie: HBT130

Sfârâmător de așchii: MR

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 2 - 6 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 180 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	2 - 6 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Categorie	HBT130
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfârâmător de așchii	MR

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 180 m/min
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Avans $f$	0,15 - 0,55 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	TiCN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire