


**SNMG 120404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	251160 HBT020
GTIN	4062406256562
Clasa articolului	22D

Descriere

SNMG 120404 HBT020 Rază la colț: 0,4 mm
Categorie: HBT020
Sfârâmător de aşchii: PF
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 330 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HBT020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Numărul de schimbări / tășuri	8
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	TiCN
Adâncime de tăiere a _p	0,5 - 2 mm
Sfărâmător de așchii	PF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire